

Ventosa plana (redonda)

SAFT 80 NBR-60


Art.-Nr.: 10.01.01.11939



SAFT 80 NBR-60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	80,00



Datos de diseño SAFT 80 NBR-60

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	36,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	40,0 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Recorrido de resorte Z	7,3 mm
Diámetro Ds	83,0 mm
Diámetro Dmax(S)	86,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11939

Ventosa plana (redonda)

SAFT 80 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.01.11939



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Peso	53,2 g
Tamaño	80,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAFT

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11939



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11939