

Art.-Nr.: 10.01.01.11943



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Perbunan XNBR
Longitud L	13,50 mm
Diámetro exterior D	28,00 mm

Datos de diseño REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Diámetro interior d	9,50 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	5,6 g

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.11943](http://www.schmalz.com/10.01.01.11943)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11943](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11943)