

Art.-Nr.: 10.01.01.11943



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Perbunan XNBR
Longueur L	13,50 mm
Diamètre extérieur D	28,00 mm

Données de construction REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre intérieur d	9,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	5,6 g

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11943


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11943