


Art.-Nr.: 10.01.01.11943



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Perbunan XNBR
Lunghezza L	13,50 mm
Diametro esterno D	28,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro interno d	9,50 mm

Dati di costruzione REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	5,6 g

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11943

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11943