

Ventouse plate (ronde)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11984




SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	20,00
Caractéristiques de la matière	FDA
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	16,40 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	22,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11984

Ventouse plate (ronde)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11984



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	8,50 N
Poids propre	5,6 g
Volume	0,600 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11984



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11984

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.05735



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11984

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.11571



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11984

2