

Ventosa plana (redonda)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11984




SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Tamaño	20,00
Características del material	FDA
Conexión de vacío	G1/8"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	16,40 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	22,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11984

Ventosa plana (redonda)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11984



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,50 N
Peso	5,6 g
Volumen	0,600 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11984



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.11984

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.06.05735



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.11984

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.11571



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11984

2