

Ventouse plate (ronde)

SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11989




SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	30,00
Caractéristiques de la matière	FDA
Raccord de vide	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	27,20 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	32,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11989

Ventouse plate (ronde)

SGPN 30 SI-50 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11989



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	19,00 N
Poids propre	12,1 g
Volume	3,000 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11989



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11989

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11989

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 30 SI-50 N033	10.01.01.01064



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11989

2