Placa de ventosas (redonda)

# SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12060

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

## Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dureza del material [Shore A] | 15,0 Shore A |
| Material de junta | EPDM |
| Tamaño | 55,00 |
| Color | negra |
| Conexión | G1/4"-HE |

La placa de ventosa SPK (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPK – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPK

Accesorios disponibles: válvula palpadora




Datos de diseño SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

## Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura H | 22,00 mm |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 11,5 mm |
| Recorrido de resorte Z | 4,0 mm |
| Diámetro Ds | 55,0 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 70,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



**Póngase en contacto con Schmalz:** Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Placa de ventosas (redonda)

# SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12060

## Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dureza del material [Shore A] | 15,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9,0 mm |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 250,0 mm |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 121,00 N |
| Peso | 115,0 g |
| Volumen | 11,700 $cm^3$ |
| Tamaño | 55,00 |
| Número de pliegues | 0,0 |
| Familia de productos | SPK |

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza lisa, seca y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.01.12060**

## Pedir accesorios de datos 10.01.01.12060

| Typ | | n |
|---|---|---|
| Funda para ventosa | SU 70 | 10.01.01.12838 |

## Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12060

| Typ | | n |
|---|---|---|
| Junta anular p. placa ventosa SPK | DR-SPK 55 MOS EPDM-15 | 10.01.01.12072 |



**Póngase en contacto con Schmalz:** Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es