



## Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	15,0 Shore A
Matière d'étanchéité	EPDM
Taille	55,00
Couleur	noir
Connexion	G1/4"-F

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

La ventouse plate SPK (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPK – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages


Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPK

Accessoires disponibles : palpeur mécanique

## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,5 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	55,0 mm
Diamètre Dmax(S)	70,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12060

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	15,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	250,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	121,00 N
Poids propre	115,0 g
Volume	11,700 cm <sup>3</sup>
Taille	55,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPK

Note : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3 Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce lisse, sèche et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.12060](http://www.schmalz.com/10.01.01.12060)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.12060**

Typ	num
Couverture pour ventouse   SU 70	10.01.01.12838

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12060**

Typ	num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPK   DR-SPK 55 MOS EPDM-15	10.01.01.12072

