



SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	15,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	EPDM
Boyut	160,00
Malzeme türü	Sünger kauçuk
Renk	siyah
Bağlantı	G1/2"-F


Vakum plakası SPK (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPK tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPK

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L2	36,50 mm
Yükseklik H	25,50 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	14,5 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	14,5 mm
Delik boyutu d3	148,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	159,0 mm
Çap Dmax(S)	179,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12063



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	15,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	1.000,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.060,00 N
Ağırlık	940,00 g
Cilt	129,000 cm ³
Boyut	160,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPK

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12063



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12063

Typ	Ürün numarası
Temas Valfi	TV G1/4-AG 13
Vantuz kapağı	SU 210



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12063

Typ	Ürün numarası
SPK vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPK 160 MOS EPDM-15

