Bague d'étanch. p. vent. plate SPK

# DR-SPK 250 MOS EPDM-15

Art.-Nr.: 10.01.01.12077

DR-SPK 250 MOS EPDM-15

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dureté de la matière [Shore A] | 15,0 Shore A |
| Matière d'étanchéité | EPDM |
| Taille | 250,00 |
| Couleur | noir |

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Hauteur H | 21,50 mm |
| Diamètre Ds | 249,0 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPK 250 MOS EPDM-15

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dureté de la matière [Shore A] | 15,0 Shore A |
| Poids propre | 147,0 g |

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.12077**



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Bague d'étanch. p. vent. plate SPK

# DR-SPK 250 MOS EPDM-15

Art.-Nr.: 10.01.01.12077

## Données de commande des accessoires 10.01.01.12077

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Palpeur mécanique | TV G1/2-AG 13 | 10.05.10.00038 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr