

Плоская присоска (круглая)


SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E



Art.-Nr.: 10.01.01.12165



SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E



Конструктивные данные SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
размер	70.00
Резьба G1	M10x1.25-F
Тип	E

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	18.10 mm
d2	48.0 mm
Резьба G1	M10x1.25-F
Длина резьбы LG1	10.0 mm
Ход пружины Z	4.0 mm
Диаметр Ds	70.0 mm
Диаметр Dmax(S)	74.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12165

Art.-Nr.: 10.01.01.12165



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Всасывающая сила (-600 мбар)	155.00 N
Вес	52.5 g
Объем	16.100 cm ³
размер	70.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12165

Данные для заказа Аксессуары **10.01.01.12165**

Тип		Количество предметов
Редукционный штуцер с шестигранником	RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL	10.01.01.12194
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440	10.01.01.12192
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15	10.05.03.00023
Сенсорный клапан	TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065

