

Ventosa a campana (ovale)

## SAOG-S 60x20 NBR-60 RA




Art.-Nr.: 10.01.01.12176



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	RA
Dimensione (lxl)	60x20
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Lunghezza L4	31,80 mm
Larghezza ventosa Bs	20,90 mm
Ls	60,90 mm
Lmax.(S)	65,80 mm
Bmax(S)	25,80 mm

Dati di costruzione SAOG-S 60x20 NBR-60 RA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176)

1

Ventosa a campana (ovale)

## SAOG-S 60x20 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.12176



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	56,00 N
Peso	27,6 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	45,0 N
Forza laterale superficie oleosa	30,0 N
Volume	4,000 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOG-S

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12176](http://www.schmalz.com/10.01.01.12176)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12176

Typ		codice articolo
Adattatore di attacco	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
O-Ring	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
O-Ring	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176)