

Ventosa forma de campana (ovalada)

## SAOG-S 80x30 NBR-60 RA




Art.-Nr.: 10.01.01.12179



SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

### Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A         |
| Conexión                      | RA                   |
| Dimensión (LxAn)              | 80x30                |
| Material de la boquilla       | Aluminio             |



Datos de diseño SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

### Datos de diseño

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 24,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,00 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 6,0 mm   |
| Longitud L4            | 31,80 mm |
| Anchura de ventosa Bs  | 30,90 mm |
| Ls                     | 80,90 mm |
| Lmáx.(S)               | 86,50 mm |
| Bmáx(S)                | 37,50 mm |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12179](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12179)

Art.-Nr.: 10.01.01.12179

**Datos técnicos**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR   |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 20,0 mm                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 105,00 N               |
| Peso                                                | 36,30 g                |
| Dimensión (LxAn)                                    | 80 x 30                |
| Fuerza lateral                                      | 130,0 N                |
| Fuerza lateral superficie aceitosa                  | 91,0 N                 |
| Volumen                                             | 11,000 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                                  | 0,0                    |
| Familia de productos                                | SAOG-S                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.12179**

| Typ                  |                          | Número de artículo |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Adaptador de montaje | ADP-A G1/8-AG-RA ADAP    | 10.01.10.00210     |
| Junta tórica         | O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB | 10.07.08.00129     |
| Junta tórica         | O-RING 19x3.2 NBR-70     | 10.07.08.00123     |

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.12179**

| Typ                                |                             | Número de artículo |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Ventosa forma de campana (ovalada) | SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG | 10.01.01.12177     |

