


Art.-Nr.: 10.01.01.12181



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG
Boyutlar (LxW)	95x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	25,00 mm
Nominal çap dn	5,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Vantuz genişliği Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lmaks.(S)	101,00 mm
Bmaks(S)	46,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12181

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	165,00 N
Ağırlık	46,00 g
Boyutlar (LxW)	95 x 40
Yanal kuvvet	192,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	110,0 N
Cilt	18,000 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12181

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12181**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası (f. vidalama)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL 10.07.08.00094
Altıgen somun	MUTT G1/4x6 ST-VZ 20.03.09.00020

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12181**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG 10.01.01.12180

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12181