

Çan vantuz (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA




Art.-Nr.: 10.01.01.12182



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Bağlantı	RA
Boyutlar (LxW)	95x40
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	24,50 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Uzunluk L4	31,80 mm
Vantuz genişliği Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lmaks.(S)	101,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm

Tasarım verileri SAOG-S 95x40 NBR-60 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12182

Art.-Nr.: 10.01.01.12182

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	165,00 N
Ağırlık	51,40 g
Boyutlar (LxW)	95 x 40
Yanal kuvvet	192,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	110,0 N
Cilt	18,000 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12182

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12182**

Typ	Ürün numarası
Montaj adaptörü	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP
O-ring	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB
O-ring	O-RING 19x3.2 NBR-70

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12182**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12182