

Art.-Nr.: 10.01.01.12216



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	70,00
Соединение	G1/4-IG
Тип	E


SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Присоска SHFN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SHF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: уплотнительное кольцо и сенсорный клапан

Доступные запасные части: присоска SHF, соединительный ниппель SA-NIP и RED-NIP, уплотнительное кольцо, сенсорный клапан

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	37,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	48,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,4 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	70,0 mm
Диаметр Dmax(S)	74,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E



Art.-Nr.: 10.01.01.12216



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	95,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	200,00 N
Вес	62,0 g
Поперечная сила	145,0 N
Объем	16,000 cm ³
размер	70,00
Всасывающая сила d2	100,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12216



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.12216

Тип	Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15 10.05.03.00023



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12216

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440 10.01.01.12192
Плоская присоска (круглая)	SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E 10.01.01.12165

