

Art.-Nr.: 10.01.01.12216

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	70,00
Conexión	G1/4-IG
Modelo	E


SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

La ventosa SHFN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SHF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: junta anular y válvula palpadora

Repuestos disponibles: ventosa SHF, boquilla de conexión SA-NIP y RED-NIP, junta anular, válvula palpadora

Accesorios disponibles: tamiz redondo

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	37,20 mm
Diámetro nominal dn	4,40 mm
d2	48,0 mm
Rosca G1	G 1/4" -HE
Longitud de rosca LG1	12,4 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	70,0 mm
Diámetro Dmax(S)	74,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E



Art.-Nr.: 10.01.01.12216

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	95,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	200,00 N
Peso	62,0 g
Fuerza lateral	145,0 N
Volumen	16,000 cm ³
Tamaño	70,00
Fuerza de aspiración d2	100,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SHFN

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12216

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.12216**

Typ	n
Tamiz redondo	SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15
	10.05.03.00023

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12216**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Ventosa plana (redonda)	SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E
	10.01.01.12192
	10.01.01.12165

