



SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV


Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.  
Montaj şunlardan oluşur:

- SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf  
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

## Teknik veriler

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Vantuz malzemesi           | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45,0 Shore A    |
| Boyut                      | 85,00           |
| Bağlantı                   | G1/4-AG         |
| Tip                        | E               |



Tasarım verileri SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV

## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 33,40 mm |
| Nominal çap dn     | 4,40 mm  |
| d2                 | 62,0 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 4,0 mm   |
| Çap Ds             | 85,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 89,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

## SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E TV



Art.-Nr.: 10.01.01.12224



### Teknik veriler

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Doğal Kauçuk NK        |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 176,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 300,00 N               |
| Ağırlık                            | 99,00 g                |
| Yanal kuvvet                       | 210,0 N                |
| Cilt                               | 25,000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 85,00                  |
| Emme kuvveti d2                    | 175,00 N               |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Ürün ailesi                        | SHFN                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12224

| Typ            | Ürün numarası                |
|----------------|------------------------------|
| Elek, yuvarlak | SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15 |
|                | 10.05.03.00023               |



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12224

| Typ                   | Ürün numarası              |
|-----------------------|----------------------------|
| Temas Valfi           | TVN G1/4-AG 9 N009         |
| Düz vantuz (yuvarlak) | SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E |
|                       | 10.05.10.00065             |
|                       | 10.01.01.12209             |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12224](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12224)