


Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12247



SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG



Données de construction SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Connexion | G1/4-IG |
| Dimension (Lxl) | 60x20 |
| Matière de l'insert | Nickelé |

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---------------------------|----------|
| Hauteur H | 28,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 5,50 mm |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 8,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 17,0 mm |
| Allongement du ressort Z | 5,0 mm |
| Largeur de la ventouse Bs | 20,90 mm |
| Ls | 60,90 mm |
| Lmax.(S) | 65,80 mm |
| Bmax(S) | 25,80 mm |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12247

Art.-Nr.: 10.01.01.12247

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|--|------------------------|
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 12,5 mm |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 56,00 N |
| Poids propre | 27,0 g |
| Dimension (Lxl) | 60 x 20 |
| Force latérale | 45,0 N |
| Force latérale surface huileuse | 30,0 N |
| Volume | 4,000 cm ³ |
| Nombre de soufflets | 0,0 |
| Famille de produits | SAOG-S |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12247

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12247**

| Typ | | num |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Bague d'étanchéité (p. l. vissage) | DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL | 10.07.08.00094 |
| Extension à six pans creux | ERW-S G1/8-AG G1/4-IG | 10.08.04.00076 |

