

Çan vantuz (yuvarlak)

SAG 45 NBR-60 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12258



SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	45,00
Bağlantı	G3/8-IG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	40,50 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	7,8 mm
Çap Ds	47,0 mm
Çap Dmax(S)	51,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12258

Art.-Nr.: 10.01.01.12258

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	68,00 N
Ağırlık	46,40 g
Yanal kuvvet	61,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	51,0 N
Cilt	8,000 cm ³
Boyut	45,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12258

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12258**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası (f. vidalama)	DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL 10.07.08.00069
Altıgen ile uzatma	ERW-S G1/4-AG G3/8-IG 10.08.04.00079

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12258**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SAG 45 NBR-60 G1/4-IG 10.01.01.12160

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12258