




SAG 60 NBR-60 M10-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00
Connexion	M10-AG
Matière de l'insert	Acier



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	43,20 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Filetage G1	M10-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	10,6 mm
Diamètre Ds	63,5 mm
Diamètre Dmax(S)	70,5 mm

Données de construction SAG 60 NBR-60 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.12297

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	122,00 N
Poids propre	54,40 g
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12297

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12297