

SPF 20 ED-65 SC040

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPF tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	20,00

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,60 mm
Yükseklik H	11,00 mm
Kafa çapı Dk	15,1 mm
İç çap d1	10,5 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	2,0 mm
Çap Ds	21,4 mm
Çap Dmax(S)	23,3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPF 20 ED-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.12370



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	19,20 N
Emme kuvveti (-600mbar)	16,00 N
Ağırlık	1,40 g
Yanal kuvvet	10,5 N
Cilt	1,131 cm ³
Boyut	20,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12370



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12370

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542
Elek, yuvarlak	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309

