

Art.-Nr.: 10.01.01.12371

**Технические данные**


| Attribute | Value |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 65.0 Shore A |
| размер | 25.00 |
| Высота H | 11.00 mm |

SPF 25 ED-65 SC040

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPF (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр



Конструктивные данные SPF 25 ED-65 SC040

Конструктивные данные

| Attribute | Value |
|-----------------------|----------|
| Высота H2 | 4.60 mm |
| Высота H | 11.00 mm |
| Диаметр головки Dk | 15.1 mm |
| Внутренний диаметр d1 | 10.5 mm |
| Внутренний диаметр d | 7.50 mm |
| Ход пружины Z | 2.0 mm |
| Диаметр Ds | 26.4 mm |
| Диаметр Dmax(S) | 28.0 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12371



Технические данные

| Attribute | Value |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей | SC 040 |
| Материал присоски | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 65.0 Shore A |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4.0 mm |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 30.0 mm |
| Сила отрыва | 27.10 N |
| Всасывающая сила (-600 мбар) | 22.70 N |
| Вес | 1.6 g |
| Поперечная сила | 17.0 N |
| Объем | 1.700 cm ³ |
| размер | 25.00 |
| Количество складок | 0.0 |
| Семейство продуктов | SPF |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12371

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.12371**

| Тип | | Artikelnummer |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Соединитель Schmalz | SC 040 NPT1/8-AG | 10.01.06.02541 |
| Соединитель Schmalz | SC 040 NPT1/8-IG | 10.01.06.02542 |
| Сетчатый фильтр, круглые | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00309 |

