



SGPN 15 HT1-60 M5-AG


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 15,00                         |
| Vakum bağlantısı           | M5-M                          |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGPN 15 HT1-60 M5-AG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 15,00 mm |
| Nominal çap dn     | 2,50 mm  |
| Diş G1             | M5-M     |
| Diş uzunluğu LG1   | 5,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 7,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 0,9 mm   |
| Çap Ds             | 14,5 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 15,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.12396



## Teknik veriler

| Attribute                      | Value                         |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi               | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 60,0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2,0 mm                        |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 5,50 N                        |
| Ağırlık                        | 1,6 g                         |
| Cilt                           | 0,278 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                          | 15,00                         |
| Körük Sayısı                   | 0,0                           |
| Ürün ailesi                    | SGPN                          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12396](http://www.schmalz.com/10.01.01.12396)



## Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12396

| Typ                   | Ürün numarası           |
|-----------------------|-------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 M5-AG DN250 |
|                       | 10.01.06.00123          |



## Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12396

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SGP 15 HT1-60 N016 |
|                       | 10.01.01.12394     |

