

Düz vantuz (yuvarlak)

SGPN 15 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12398



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	15,00
Vakum bağlantısı	G 1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGPN 15 HT1-60 G1/8-IG

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	22,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G 1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	0,9 mm
Çap Ds	14,5 mm
Çap Dmax(S)	15,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SGPN 15 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12398

1

Düz vantuz (yuvarlak)

SGPN 15 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12398



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	5,50 N
Ağırlık	4,70 g
Cilt	0,278 cm ³
Boyut	15,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGPN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12398

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12398

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGP 15 HT1-60 N016
	10.01.01.12394



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12398