

Art.-Nr.: 10.01.01.12404

**Données techniques**


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 24,00                         |
| Raccord de vide                | G 1/8"-M                      |
| Matière de l'insert            | Aluminium                     |

SGPN 24 HT1-60 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 16,80 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,50 mm  |
| Filetage G1              | G 1/8"-M |
| Longueur du filetage LG1 | 7,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 1,7 mm   |
| Diamètre Ds              | 24,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 25,5 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGPN 24 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12404

**Données techniques**

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                        |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 11,00 N                       |
| Poids propre                               | 5,20 g                        |
| Volume                                     | 0,851 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                                     | 24,00                         |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                           |
| Famille de produits                        | SGPN                          |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.12404**

| Typ                                                            | Nombre d'article |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Inserts de raccordement de ventouses SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735   |

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.12404**

| Typ                                       | Nombre d'article |
|-------------------------------------------|------------------|
| Ventouse plate (ronde) SGP 24 HT1-60 N016 | 10.01.01.12402   |

