


Art.-Nr.: 10.01.01.12437

**Технические данные**

Attribute	Value
размер	120,00
Термостойкость	80,0 °C
Диапазон фиксации [мм]	115,0 ... 130,0 мм

SU 120

Чехол присоски SU поставляется нужного диаметра.

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Наружный диаметр D2	50,0 mm
Наружный диаметр D	132,00 mm
Внутренний диаметр d	5,00 mm

Конструктивные данные SU 120

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12437

Art.-Nr.: 10.01.01.12437



Технические данные

Attribute	Value
Вес	2,8 g
размер	120,00
Семейство продуктов	SU
Диапазон фиксации [мм]	115,0 ... 130,0 мм

Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12437

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12437