

Art.-Nr.: 10.01.01.12440




Технические данные

Attribute	Value
размер	230,00
Термостойкость	80,0 °C
Диапазон фиксации [мм]	230,0 ... 250,0 мм

SU 230

Чехол присоски SU поставляется нужного диаметра.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D2	50,0 mm
Наружный диаметр D	219,00 mm
Внутренний диаметр d	5,00 mm

Конструктивные данные SU 230

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12440

Art.-Nr.: 10.01.01.12440



Технические данные

Attribute	Value
Вес	5,8 g
размер	230,00
Семейство продуктов	SU
Диапазон фиксации [мм]	230,0 ... 250,0 мм

Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12440

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12440