

Ventosa per Spigoli (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12460



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Dimensione (lxl) | 70 x 25 |
| Connessione | G3/8-IG |
| Materiale del nipplo | Ottone |

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 35,50 mm |
| Diametro nominale dn | 6,00 mm |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 9,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 22,0 mm |
| Freccia elastica Z | 12,8 mm |
| Larghezza ventosa Bs | 22,60 mm |
| Ls | 67,20 mm |
| Lmax.(S) | 71,00 mm |

Dati di costruzione SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12460

Ventosa per Spigoli (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12460



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|------------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm |
| Forza di strappo | 81,00 N |
| Peso | 47,8 g |
| Dimensione (lxl) | 70 x 25 |
| Forza laterale | 46,0 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 20,0 N |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Forza di strappo superficie oleosa | 60,00 N |
| Angolare del pezzo W min. | 80,0 ° |
| Famiglia di prodotti | SAOK |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12460



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12460