

Junta anular p. placa ventosa SGF

## DR-SGF 125 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12473




DR-SGF 125 EPDM-55

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | EPDM         |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño                        | 125,00       |
| Altura H                      | 21,40 mm     |

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 21,40 mm |
| d2                     | 100,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 3,0 mm   |
| Diámetro Ds            | 123,0 mm |
| Diámetro Dmax(S)       | 130,0 mm |



Datos de diseño DR-SGF 125 EPDM-55



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473)

Junta anular p. placa ventosa SGF

## DR-SGF 125 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12473



### Datos técnicos

| Atributo                         | Valor                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa              | EPDM                   |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A           |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 1.500,0 mm             |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 730,00 N               |
| Peso                             | 82,0 g                 |
| Volumen                          | 43,784 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 125,00                 |
| Número de pliegues               | 0,0                    |
| Familia de productos             | DR-SGF                 |



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.12473](http://www.schmalz.com/10.01.01.12473)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473)