

DR-SGF 125 EPDM-55

Art.-Nr.: 10.01.01.12473




DR-SGF 125 EPDM-55

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	125.00
Высота H	21.40 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21.40 mm
d2	100.0 mm
Ход пружины Z	3.0 mm
Диаметр Ds	123.0 mm
Диаметр Dmax(S)	130.0 mm



Конструктивные данные DR-SGF 125 EPDM-55



DR-SGF 125 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12473



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	1500.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	730.00 N
Вес	82.0 g
Объем	43.784 cm ³
размер	125.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	DR-SGF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12473



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473