

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF
DR-SGF 125 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12473




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	125,00
Hauteur H	21,40 mm

DR-SGF 125 EPDM-55

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	123,0 mm
Diamètre Dmax(S)	130,0 mm



Données de construction DR-SGF 125 EPDM-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF
DR-SGF 125 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12473



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	1.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	730,00 N
Poids propre	82,0 g
Volume	43,784 cm ³
Taille	125,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12473



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12473