

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF

DR-SGF 200 EPDM-55


Art.-Nr.: 10.01.01.12474



DR-SGF 200 EPDM-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	200,00
Hauteur H	22,00 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
d2	185,0 mm
Allongement du ressort Z	3,6 mm
Diamètre Ds	206,0 mm
Diamètre Dmax(S)	213,0 mm

Données de construction DR-SGF 200 EPDM-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12474

1

Bague d'étanch. p. vent. plate SGF

DR-SGF 200 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.12474



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	3.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.880,00 N
Poids propre	248,70 g
Volume	144,065 cm ³
Taille	200,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12474



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12474

2