

Art.-Nr.: 10.01.01.12475



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	125,00
Connessione	G1/4"-IG


SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	26,50 mm
Altezza H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	14,0 mm
Misura del foro d3	70,0 mm
Dmk	58,3 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12475

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	1.500,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	730,00 N
Peso	300,0 g
Volume	43,784 cm ³
Misura	125,00
Forza di presa d2	470,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza
 Diametro del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12475

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.12475**

Typ		codice articolo
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
Rivestimenti di protezione	PC 125	10.01.01.13086
Copertura per ventosa	SU 120	10.01.01.12437
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12475**

Typ		codice articolo
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Anello tenuta piastra aspiraz. SGF	DR-SGF 125 EPDM-55	10.01.01.12473

