


Art.-Nr.: 10.01.01.12481



SAOK 70x25 NBR-60 RA

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	70 x 25
Соединение	RA
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAOK 70x25 NBR-60 RA

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	30,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	12,8 mm
Длина L4	32,00 mm
Ширина присоски Bs	22,60 mm
Ls	67,20 mm
Lмакс.(S)	71,00 mm



Крайние присоски (овальные)
SAOK 70x25 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.12481



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Сила отрыва	81,00 N
Вес	34,4 g
Размеры (ДхШ)	70 x 25
Поперечная сила	46,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	20,0 N
Количество складок	0,0
Сила отрыва маслянистой поверхности	60,00 N
Угол заготовки W мин.	80,0 °
Семейство продуктов	SAOK

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12481



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12481

Тип		Количество предметов
Монтажный переходник	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
O-уплотнительное кольцо	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
O-уплотнительное кольцо	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12481

Тип		Количество предметов
Крайние присоски (овальные)	SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12443



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12481