

Ventosa per Spigoli (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 RA


Art.-Nr.: 10.01.01.12481



SAOK 70x25 NBR-60 RA

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensione (lxl)	70 x 25
Connessione	RA
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione SAOK 70x25 NBR-60 RA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	30,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Freccia elastica Z	12,8 mm
Lunghezza L4	32,00 mm
Larghezza ventosa Bs	22,60 mm
Ls	67,20 mm
Lmax.(S)	71,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12481

Art.-Nr.: 10.01.01.12481

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Forza di strappo	81,00 N
Peso	34,4 g
Dimensione (lxl)	70 x 25
Forza laterale	46,0 N
Forza laterale superficie oleosa	20,0 N
Numero di pieghe	0,0
Forza di strappo superficie oleosa	60,00 N
Angolare del pezzo W min.	80,0 °
Famiglia di prodotti	SAOK

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12481

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12481**

Typ		codice articolo
Adattatore di attacco	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
O-Ring	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
O-Ring	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.12481**

Typ		codice articolo
Ventosa per Spigoli (ovale)	SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12443

