

Art.-Nr.: 10.01.01.12636

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	M5-IG
Diametro	30,0 mm

SBS 30 SF M5-IG AL

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 30 SF M5-IG AL

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Larghezza B	32,00 mm
Altezza H1	17,50 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	30,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	22,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.12636


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	30,5 g
Consumo d'aria [l/min]	100,0 l/min
Consumo d'aria	6,000 m <sup>3</sup> /h
Forza di presa	4,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria



Forza di presa

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12636

**Forza di presa**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12636](http://www.schmalz.com/10.01.01.12636)**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12636**

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12585

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.12636**

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12585

