

Art.-Nr.: 10.01.01.12636

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	M5-F
Diamètre	30,0 mm

SBS 30 SF M5-IG AL

La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière HT1
- Éléments complémentaires en option : soutien au centre

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction



Données de construction SBS 30 SF M5-IG AL

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H1	17,50 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	30,00 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.12636


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	30,5 g
Consommation d'air [l/min]	100,0 l/min
Consommation d'air	6,000 m ³ /h
Force de préhension	4,0 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS

Indication : Force de prise et consommation d'air : Les valeurs indiquées se réfèrent à une pression de service de 5 bar, mesurée sur une pièce étanche. Les valeurs réelles peuvent diverger selon les caractéristiques de la pièce

**Données de performance**

Consommation d'air



Force de préhension

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12636

**Force de préhension**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12636

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12636**

Typ	num
Surface de frottement (pinces spéc.) REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12585

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.12636**

Typ	num
Surface de frottement (pinces spéc.) REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12585

