

Art.-Nr.: 10.01.01.12638

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	40,0 mm

SBS 40 SF G1/8-IG AL

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Larghezza B	41,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	32,0 mm

Dati di costruzione SBS 40 SF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12638

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	51,0 g
Consumo d'aria [l/min]	100,0 l/min
Consumo d'aria	6,000 m <sup>3</sup> /h
Forza di presa	6,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12638](http://www.schmalz.com/10.01.01.12638)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12638**

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593

