

Art.-Nr.: 10.01.01.12638



Технические данные


Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	40,0 mm

SBS 40 SF G1/8-IG AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	41,00 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	40,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	32,0 mm

Конструктивные данные SBS 40 SF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12638



Технические данные

Attribute	Value
Вес	51,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	100,0 l/min
Потребление воздуха	6,000 m³/h
Сила удержания	6,5 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12638

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.12638**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593

