

Art.-Nr.: 10.01.01.12650

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Şekil	Yüksek Akış
Basıncılı hava bağlantısı	M5-F
Çap	20,0 mm

SBS 20 HF M5-IG AL

Floating vantuz SBS monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - çeşitli çaplarda mevcuttur
- HT1 malzemesinden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: merkezi destek

Mevcut yedek parçalar: Elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 20 HF M5-IG AL

Tasarım verileri


Attribute	Value
Genişlik B	22,20 mm
Yükseklik H1	17,50 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	20,00 mm
Dış G1	M5-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M3-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	15,0 mm
Dış G3	M5-F

Art.-Nr.: 10.01.01.12650


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	12,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	140,0 l/min
Hava tüketimi	8,400 m³/h
Tutma kuvveti	3,0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



Art.-Nr.: 10.01.01.12650

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 HF	0.50	1.00	2.00	2.70	3.30	4.00
SBS 30 HF	1.00	2.30	3.00	4.00	5.00	5.50
SBS 40 HF	3.00	5.10	7.80	10.00	11.00	12.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12650**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12650**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS HT1-60
	10.01.01.12585

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12650