


Art.-Nr.: 10.01.01.12688

**Dati tecnici**


Materiale	Alluminio
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	100,0 mm

SBS 100 SF G1/8-IG AL

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito

**Dati di costruzione**

Larghezza B	101,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	100,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	75,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Dati di costruzione SBS 100 SF G1/8-IG AL




Art.-Nr.: 10.01.01.12688

**Dati tecnici**

Peso	295,00 g
Consumo d'aria [l/min]	225,0 l/min
Consumo d'aria	13,500 m³/h
Forza di presa	46,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Dati sulle prestazioni**

Forza di presa

**Forza di presa**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.12688**

Typ	Numero articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60
	10.01.01.12593

