



SBS 100 SF G1/8-IG AL


Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum
Şekil	Standart Akış
Basınçlı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	100,0 mm

Floating vantuz SBS monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - çeşitli çaplarda mevcuttur
- HT1 malzemesinden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: merkezi destek

Mevcut yedek parçalar: Elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 100 SF G1/8-IG AL

Tasarım verileri


Genişlik B	101,00 mm
Yükseklik H1	17,40 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	100,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	75,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.12688

**Teknik veriler**

Ağırlık	295,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	225,0 l/min
Hava tüketimi	13,500 m³/h
Tutma kuvveti	46,0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

**Performans verileri**

Tutma kuvveti

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12688**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS HT1-60
	10.01.01.12593

