

Ventouse plate (ronde)


SGP 40 SI-50 N035



Art.-Nr.: 10.01.01.12772



SGP 40 SI-50 N035



Données de construction SGP 40 SI-50 N035

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Taille	40,00

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,50 mm
Hauteur H	20,60 mm
Diamètre de la tête Dk	16,0 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	2,3 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12772

Ventouse plate (ronde)

SGP 40 SI-50 N035



Art.-Nr.: 10.01.01.12772



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 035
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	33,00 N
Poids propre	5,2 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12772



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12772