

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL


Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Ek fonksiyonlu vantuz	Merkezi Destek
Şekil	Standart Akış
Basıncılı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	40,0 mm

Floating vantuz SBS monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - çeşitli çaplarda mevcuttur
- HT1 malzemesinden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: merkezi destek

Mevcut yedek parçalar: Elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

Tasarım verileri


Attribute	Value
Genişlik B	41,00 mm
Yükseklik H1	17,40 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	40,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	32,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.12776

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	53,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	100,0 l/min
Hava tüketimi	6,000 m³/h
Tutma kuvveti	6,5 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS

Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.

**Performans verileri**

Hava tüketimi

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12776


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12776

Floating vantuz

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12776



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12776

Typ	Ürün numarası
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS HT1-60
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS HT1-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12776