

Art.-Nr.: 10.01.01.12777

**Données techniques**


Matière	Aluminium
Fonction supplémentaire ventouse	Soutien au centre
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	60,0 mm

SBS 60 SF G1/8-IG CS AL

La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière HT1
- Eléments complémentaires en option : soutien au centre

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

**Données de construction**

Largeur B	61,60 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	45,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F

Données de construction SBS 60 SF G1/8-IG CS AL



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12777

Art.-Nr.: 10.01.01.12777


**Données techniques**

Poids propre	120,00 g
Consommation d'air [l/min]	150,0 l/min
Consommation d'air	9,000 m³/h
Force de préhension	13,0 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS

Indication : Force de prise et consommation d'air : Les valeurs indiquées se réfèrent à une pression de service de 5 bar, mesurée sur une pièce étanche. Les valeurs réelles peuvent diverger selon les caractéristiques de la pièce

**Données de performance**

Consommation d'air



Force de préhension

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12777

Art.-Nr.: 10.01.01.12777

**Force de préhension**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.12777**

Typ		Nombre d'article
Surface de frottement (pincés spéc.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593
Surface de frottement (pincés spéc.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12780

