

Aspiratore piatto (tondo)

## SGP 35 SI-50 N034


Art.-Nr.: 10.01.01.12784



SGP 35 SI-50 N034

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Misura	35,00



Dati di costruzione SGP 35 SI-50 N034

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,80 mm
Altezza H	23,50 mm
Diametro della testa Dk	16,5 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	35,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12784

1

Aspiratore piatto (tondo)

## SGP 35 SI-50 N034

Art.-Nr.: 10.01.01.12784



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippali	N 034
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	31,00 N
Peso	6,4 g
Volume	2,800 cm <sup>3</sup>
Misura	35,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12784](http://www.schmalz.com/10.01.01.12784)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12784](http://www.schmalz.com/10.01.01.12784)

2