


SGP 40 HT1-60 N035

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	40,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,50 mm
Hauteur H	20,60 mm
Diamètre de la tête Dk	16,0 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	2,3 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGP 40 HT1-60 N035

Art.-Nr.: 10.01.01.12812

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 035
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	33,00 N
Poids propre	5,20 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12812

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12812