

Ventosa plana (redonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12847



Datos técnicos


| Atributo | Valor |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Tamaño | 40,00 |
| Conexión de vacío | G1/8"-MA |
| Material de la boquilla | Aluminio |

SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|------------------------|----------|
| Altura H | 25,60 mm |
| Diámetro nominal dn | 5,00 mm |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1 | 10,0 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 2,3 mm |
| Diámetro Ds | 40,0 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 42,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12847

1

Ventosa plana (redonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12847



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|----------------------------------|
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 33,00 N |
| Peso | 11,1 g |
| Volumen | 3,800 cm ³ |
| Tamaño | 40,00 |
| Número de pliegues | 0,0 |
| Familia de productos | SGPN |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12847



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12847

| Typ | n | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N035 G1/8-AG DN500 | 10.01.01.11738 |



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.12847

| Typ | n | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Ventosa plana (redonda) | SGP 40 HT1-60 N035 | 10.01.01.12812 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12847